

HOLEX**Dorn cu prindere hidraulică HT, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307552 20
GTIN	4062406240066
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Flexibile datorită folosirii bușelor intermediare.

Avantaj:

- Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unor suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.

Aplicație:

- Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

Notă:

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime utilă L ₁	54 mm
Ø exterior D	52,5 mm
Reducție recomandată	302150; 302155; 302160; 302165
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm	302155 10
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302160 5
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302160 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302155 3
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm	302160 10
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302155 5
	302160 14

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm

302160 4

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm

302155 4

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm

302160 3

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm

302160 8

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm

302160 16

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302155 6

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302155 8

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm

302155 14

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm

302155 16

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm

302155 12

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm

302160 12