

HOLEX**Dorn cu prindere hidraulică HT, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307557 20
GTIN	4062406240073
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Rigiditate totală extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Flexibile datorită folosirii bușelor intermediare.

Avantaj:

- Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unor suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.

Aplicație:

- Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

Notă:

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Interval de reglaj V	10 mm
Reducție recomandată	302150; 302155; 302160; 302165
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	52,5 mm
Lungime utilă L ₁	61 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm	302155 16
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302160 8
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm	302160 10
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302155 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302155 12
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm	302160 14
	302155 10

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm

302160 4

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm

302160 6

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm

302160 3

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm

302160 5

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm

302155 14

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm

302155 3

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm

302155 5

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm

302155 4

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm

302160 16

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm

302160 12

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302155 8