

Garant**Tarod de mașină 6G, vaporizat, M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	135600 M10
GTIN	4045197077110
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Clasa de toleranță: ISO 3 / 6G** = cu supradimensionare cca. 0,02 – 0,04 mm. **HSS-E****Aplicație:**Pentru piesele prevăzute cu un **strat de protecție galvanică**, sau care se contractă ușor prin călire.**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	10 mm
Ø găurii de centrare	8,5 mm
Pas filet	1,5 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	8 mm
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	20 mm
Tip de filet	M

Dimensiunea filetelui	M10
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		