



Sferă de curățare, Ø cozii d1: 20mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 358952 20 |
| GTIN | 4060576125374 |
| Clasa articolului | 33T |

Descriere

Avantaj:

- **Unitate rentabilă datorită automatizării flexibile în mașină.**
- **Curățare rapidă și automatizată pentru o degrevare maximă a mașinii.**
- **Timpii de inactivitate sunt reduși la un minimum.**
- **Siguranță crescută pentru operatorul mașinii.**
- **Domeniu de lucru de 360°.**
- **Pentru prindere în orice sisteme de portscule cu răcire interioară.**

Funcționare:

Aparatul pentru curățare este acționat hidraulic prin intermediul lichidului de mașină (filtrat, dimensiune max. a particulelor de 30 µm) sau pneumatic, prin intermediul aerului comprimat filtrat conform ISO 8573-1:2010.

Din duze țâșnește pe la capul sferic un jet puternic de aer sau de lubrifianț de răcire care este presat din portsculă printr-un orificiu din coada aparatului de curățare. Capul se poate roti suplimentar la deplasarea axului și poate atinge astfel orice colț din spațiul de lucru.

Șuruburile de închidere și capetele de ajutaje modifică jetul de curățare.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lungime L | 78 mm |
| L ₁ | 35 mm |
| Ø D | 37 mm |
| Turație maximă | 100 min ⁻¹ |
| Gamă de fixare | 360 grad |
| presiune max. lichid de răcire | 80 bar |
| Tip produs | Sferă de curățare |