


Garant**Plăcuță pentru freza de filetat pentru filet interior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 4,0-6,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218124 4,0-6,0
GTIN	4062406245344
Clasa articolului	21D

Descriere**Execuție:**

Dimensiunea plăcuței 16.

Aplicație:

Pentru filet metric interior 60° conform DIN / ISO R 262 (DIN13).

Descriere tehnică

Profil complet	nu
Pas filet	4 - 6 mm
Utilizare la interior/exterior	interior
Strat de acoperire	TiCN
Recomandat pentru fileturi	M48x5; M64x6
Număr de dinți Z	1
Categorie	HB7720
Materialul sculei	Carbura

Unghi al flancurilor	60 grad
Mărimea plăcuței	16 mm
Avans f_z în oțel < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avans f_z în INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Direcție de tăiere	dreapta și stânga
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	120 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	80 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	70 m/min	K
CuZn	recomandat	120 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		