

Garant
Freze de degroșare din carbură MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 10mm

Date comandă

Numărul de comandă	202979 10
GTIN	4062406245191
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Reducere semnificativă a forței de așchiere datorită spiralei la 45°.

Aplicație:

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)**, se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generație.

Notă:

La materiale > 55 HRC, recomandăm reducerea adâncimii de așchiere la $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	f8
Număr de dinți Z	4
Lungime activă L ₁ incl. degajare	30 mm
Lungimea tăișului L _c	22 mm
Lungimea totală L	72 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 60 HRC	0,025 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Unghiul elicei	45 grad
Ø de degajare D ₁	9,2 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 60 HRC	0,03 mm

Ø cozii D_s	10 mm
Ø tăişului D_c	10 mm
Rotunjire a colțurilor r_v	0,2 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăişului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,1×D
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,15×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	MTC
Strategie de aşchiere	TPC
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	115 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	115 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	60 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	30 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	25 m/min	H
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții	20 m/min	H
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		

Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat
Aer	recomandat