

**Garant****Portsculă pentru freză cu alezaj Forma AD, BT 30 scurt, Ø dorn d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303780 16
GTIN	4062406250393
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Cu orificiu pentru cip RFID/baluff și orificii pentru canalul de răcire.

**Avantaj:**

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806. Cheie specială Cod 309840.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	38 mm
Lungime activă dimensiune A	35 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16

Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
a	1 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Suport	BT 30 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Execuție	BT-DC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj