

**HOLEX****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300875 22
GTIN	4062406251772
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

Ø dornului d <sub>1</sub>	22 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	31 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	19 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	22
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	22
Ø exterior D	40 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Ø de prindere D <sub>1</sub>	22 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm	309860 22
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 22 mm	309870 22
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50