

HOLEX**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300875 32
GTIN	4062406251796
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	38 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32
Ø exterior D	58 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	24 mm
Ø dornului d ₁	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
	308605 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 32 mm

309870 32

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm

309860 32

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm

309840 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere special fără filet interioretașat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm

309840 32

Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50