

HOLEX**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300975 22
GTIN	4062406251826
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificade. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø dornului d ₁	22 mm
Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	SK 50 A = 100

Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj