

**Garant**
**Tarod manual Tarod finiție, neacoperită, G: G1/4**

**Date comandă**

Numărul de comandă	130560 G1/4
GTIN	4045197067708
Clasa articolului	11G

**Descriere**
**Aplicație:**

**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 19

Ø Filet: 13,16 mm

Lungimea totală L: 70 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 11,8 mm

**Descriere tehnică**

Pas filet	1,337 mm
Ø Filet	13,16 mm
Ø găurii de centrare	11,8 mm
Pasi/inch	19
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Lungimea totală L	70 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Adâncimea filetului	26,32 mm

Dimensiunea filetelui	G1/4
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		