

Garant**Tarod manual Tarod finişie, neacoperită, G: G1****Date comandă**

Numărul de comandă	130560 G1
GTIN	4045197067746
Clasa articolului	11G

Descriere**Aplicație:**

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 33,25 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_s: 25 mm

Pătrat coadă □: 20 mm

Ø găurii de centrare: 30,75 mm

Descriere tehnică

Pasi/inch	11
Ø Filet	33,25 mm
Ø găurii de centrare	30,75 mm
Pas filet	2,309 mm
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	25 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	20 mm

Adâncimea filetului	66,5 mm
Dimensiunea filetului	G1
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

