

Garant**VC.T 160404, Categorie: HU7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 600 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160404
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Categorie	HU7315-1
Strat de acoperire	neacoperit

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Toleranță	G
Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărâmător de așchii	AF
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire