

Garant**VC.T 160408, Categorie: HU7315-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160408 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmtor de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 600 m/min

Descriere tehnică

Toleranță	G
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 600 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare

Aplicația principală	N
Sfârâmător de așchii	AF
Categorie	HU7315-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160408
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 1,5 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire