

**Garant****Set de capete de precizie Ø 39,9 – 100,1 mm, Prindere: ER25****Date comandă**

Numărul de comandă	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Clasa articolului	21F

**Descriere****Execuție:**

Pentru gama de Ø 39,9 - 100,1 mm. **Sculă modulară de arbori de precizie tip ER, poate fi adaptată direct pe mandrina cu bucă elastică ER25.** Livrare în cutie de plastic ABS.

- **Precizie de reglare 0,01 mm per gradație. Precizie de ajustare 0,002mm în Ø pe vernier.**
- **În poziție 0 fără sculă echilibrată la Q2,5 / 6000 min<sup>-1</sup>.**
- **Turație max. 10000 min<sup>-1</sup>.**
- **Răcire cu ajutorul duzei de lichid de răcire, presiune optimă a lichidului de răcire 10 – 20 bari, cel puțin 5 bari.**
- **Cursor blocabil radial.**

**Livrare:**

1 cap pentru alezare de precizie: ER25

Câte 1 suport de plăcuțe: Cod 237517 Ref. 1 pentru Ø 39,9 – 57 mm

Cod 237517 Ref. 2 pentru Ø 57 – 100,1 mm

1 punte: Cod 237518 Ref. 1 pentru Ø 70,1 – 100,1 mm

1 cheie tip steag: Cod 625920 Ref. 8IP

1 cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal: Cod 627310 Ref. 4

2 șuruburi cu cap cilindric: Cod 237522 Ref. M5×12

2 șaibe: Cod 237523

2 arcuri-disc: Cod 237524

**Piese de schimb:**

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 239653 (8IP; 1,28 Nm) pentru suport de plăcuțe Cod 237517 Ref. 1 și 2.

**Notă:**

Plăcuța amovibilă compatibilă **CCGT0602..** (de ex. Cod 237695 / 237696) se comandă separat. La ciclul de rotație respectați orientarea tăișului de  $\pm 20^\circ$ !

## Descriere tehnică

Prindere	ER25
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Găurire transversală
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

## Accesorii

Suport de plăcuțe Tip 2	237517 2
Șaibă suport	237523
Arcuri-disc	237524
Suport de plăcuțe Tip 1	237517 1
Punte Tip 1	237518 1
Șurubelniță pentru Torx Plus®, cu mâner în formă de fanion Profil Torx Plus® 8IP	625920 8IP
Șurub cu cap cilindric Tip M5X12	237522 M5X12