

**Garant****Set de capete de precizie Ø 9,75 – 152,1 mm, Prindere: ER40****Date comandă**

Numărul de comandă	237509 ER40
GTIN	4045197808523
Clasa articolului	21F

**Descriere****Execuție:**

Pentru gama de Ø 9,75 - 152,1 mm. **Sculă modulară de arbori de precizie tip ER, poate fi adaptată direct pe mandrina cu bucsă elastică ER40.** Livrare în cutie de plastic ABS.

- **Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune. Precizie de reglare 0,002mm pe Ø prin vernier.**
- **În poziția 0 fără sculă este echilibrat la Q2,5 / 6000 min<sup>-1</sup>.**
- **Turație max. 10000 min<sup>-1</sup>.**
- **Răcire prin duza cu lichid de răcire, presiunea optimă a lichidului de răcire 10 – 20 bar, minim 5 bar.**
- **Cursorul poate fi prins radial.**

**Livrare:**

1 cap pentru alezare de precizie: ER40

Câte 1 suport de plăcuțe: Cod 237517 Ref. 1 pentru Ø 25 – 37 mm

Cod 237517 Ref. 2 pentru Ø 37 – 89 mm

Cod 237517 Ref. 3 pentru Ø 89 – 152,1 mm

1 punte: Cod 237518 Ref. 2 pentru Ø 101,1 – 152,1 mm

1 cheie tip steag: Cod 237519 pentru Ø 25 – 63 mm (90 mm)

1 cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal: Cod 237520 pentru Ø 63 – 152,1 mm

Câte 1 bară pentru strunjire: Cod 237521 Ref. 1 pentru Ø 9,75 – 18 mm (50 mm)

Cod 237521 Ref. 2 pentru Ø 18 – 25 mm (77 mm)

Câte 1 cheie tip steag: Cod 625920 Ref. 8IP

Cod 625920 Ref. 10IP

1 șurubelniță hexagonală: Cod 627424 Ref. 4

2 șuruburi cu cap cilindric: Cod 237522 Ref. M5×12

2 șaibe: Cod 237523

2 arcuri-disc: Cod 237524

#### Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 239652 (8IP3; 1,28 Nm) pentru bară pentru strunjire interioară Cod 237521 Ref. 1.

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 239653 (8IP; 1,28 Nm) pentru bară pentru strunjire interioară Cod 237521 Ref. 2 și suport de plăcuțe Cod 237517 Ref. 1 și Ref. 2.

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 239653 (10IP1; 2,8 Nm) pentru suport de plăcuțe Cod 237517 Ref. 3.

#### Notă:

Plăcuța amovibilă compatibilă **CCGT0602..** și **CCGT09T3..** (de ex. Cod 237695 / 237698) se comandă separat.

La ciclul de rotație respectați orientarea tăișului de  $\pm 20^\circ$ !

## Descriere tehnică

Prindere	ER40
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Găurire transversală
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

## Accesorii

Garnitură de etanșare	237520
Șurub cu cap cilindric Tip M5X12	237522 M5X12
Șaibă suport	237523
Suport de plăcuțe Tip 3	237517 3
Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip Tși cap sferic Hexagon 4 mm	627424 4

Bară pentru strunjire interioară Tip 2	237521 2
Arcuri-disc	237524
caneluri triunghiulare	237519
Șurubelniță pentru Torx Plus®, cu mâner în formă de fanion Profil Torx Plus® 8IP	625920 8IP
Suport de plăcuțe Tip 1	237517 1
Suport de plăcuțe Tip 2	237517 2
Șurubelniță pentru Torx Plus®, cu mâner în formă de fanion Profil Torx Plus® 10IP	625920 10IP
Bară pentru strunjire interioară Tip 1	237521 1
Punte Tip 2	237518 2