

HOLEX**Freze din carbură, TiAlN, Ø DC: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203248 14
GTIN	4062406253844
Clasa articolului	12X

Descriere**Execuție:**

Miez întărit și geometrie pentru frezarea materialelor călite, fără pas dinamic al spiralei. Toleranță: Dimensiune Ø nominal **0/-0,02 mm.**

Aplicație:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.

(Frezare frontală doar la adâncimi de așchiere).

Notă:

Produsul succesori pentru Cod 203320.

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	0 / -0,02
Lungimea tăișului L_c	42 mm
Număr de dinți Z	6
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 55 HRC	0,045 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Lățimea teșiturii la 45°	0,14 mm
Ø tăișului D_c	14 mm
Unghiul elicei	45 grad
Direcția de așchiere	Horizontal și înclinat
Lungimea totală L	99 mm

Ø cozii D _s	14 mm
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	95 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 50 HRC	recomandat	75 m/min	H
Oțel < 55 HRC	recomandat	65 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	50 m/min	H
Oțel < 65 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		