

**HOLEX****Șubler pentru atelier cu gradație în mm și inch, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415120 300
GTIN	4062406253776
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetului și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Gradație cu contrast puternic. Cu șurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Lungimea ciocului	90 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Gradație	1/128 inch
Gradație	1/50 mm
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Cioc măsurare	da

Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300