

**HOLEX****Șubler pentru atelier cu gradație în mm și inch, Domeniu de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415120 500
GTIN	4062406253783
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetului și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Gradație cu contrast puternic. Cu șurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

**Descriere tehnică**

Standard	ISO 13385
Calibrarea	A1
Ambalaj	Cutie stabilă
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Gradație	1/128 inch
Gradație	1/50 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Cioc măsurare	da

Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500