


**CNMG 120404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 120404 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Sfârâmător de aşchii	PF
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT020
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P

Strat de acoperire	TiCN
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire