



CNMG 120404, Categorie: HBT020

Date comandă

Numărul de comandă	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 120404 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 5 mm

Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Categorie	HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Aplicația principală	P
Sfărâmbător de aşchii	PM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire