

**CNMG 120408, Categorie: HBT130****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250197 HBT130 |
| GTIN | 4062406256142 |
| Clasa articolului | 22D |

Descriere

CNMG 120408 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,12 - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Aplicația principală | M |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 120404 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Strat de acoperire | TiCN |

| | |
|---|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 5 mm |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 50 - 200 m/min |
| Categorie | HBT130 |
| Avans f | 0,12 - 0,45 mm/rot |
| Sfărâmător de așchii | MM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |