


**CNMG 120408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 120408 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmbător de aşchii: PR

Adâncime de tăiere a_p : 1,8 - 6 mm

Avans f : 0,2 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmbător de aşchii	PR
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HBT020
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Adâncime de tăiere a_p	1,8 - 6 mm
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	TiCN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire