

**CNMG 160608, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 160608 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f : 0,12 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HBT130
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	TiCN
Sfărământor de aşchii	MM
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire