

**CNMG 120408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 120408 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 6 mm
Avans f : 0,15 - 0,55 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	2 - 6 mm
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M

Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Sfărâmător de aşchii	MR
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire