

**DNMG 110404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 110404 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HBT130
Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,15 - 0,45 mm/rot
Sfărâmător de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire