

**CNMG 160608, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 160608 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 6 mm

Avans f : 0,15 - 0,55 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Adâncime de tăiere a_p	2 - 6 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	MR
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HBT130
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire