


**DNMG 110404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 110404 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmtor de aşchii: PF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmtor de aşchii	PF
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot

Categorie	HBT020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 330 m/min
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire