



**CNMG 160608, Categorie: HBT020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CNMG 160608 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmător de aşchii: PR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

Avans  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,2 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Categorie	HBT020
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	PR

Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1,8 - 6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire