

**DNMG 110408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 110408 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmtor de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmtor de așchii	PM
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans $f$	0,1 - 0,45 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbura

Categorie	HBT020
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire