


DNMG 110404, Categorie: HBT130

Date comandă

Numărul de comandă	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 110404 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f : 0,12 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfârâmător de așchii	MM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Categorie	HBT130
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire