

**DNMG 110404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 110404 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmtător de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HBT020
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmtător de așchii	PM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura

Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,45 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire