

**DNMG 150608, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150608 HBT020 Categorie: HBT020

Sfărâmatore de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,8 - 5 mm

Avans f : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 280 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 m/min
Sfărâmatore de așchii	PM
Categorie	HBT020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5 mm
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire