

**DNMG 150608, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150608 HBT130 Categorie: HBT130

Sfărâmbător de așchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f : 0,12 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	M
Categorie	HBT130
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmbător de așchii	MM

Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire