


DNMG 150604, Categorie: HBT130

Date comandă

Numărul de comandă	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 150604 HBT130 Categorie: HBT130

Sfârâmător de aşchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f : 0,12 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 200 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Sfârâmător de așchii	MM
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT130
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire