


**DNMG 150612, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DNMG 150612 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,8 - 6 mm

Avans  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere $a_p$	1,8 - 6 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiCN

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Avans $f$	0,2 - 0,6 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	PR
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire