

**SNMG 120404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Materialul sculei	Carbura
Sfârâmător de aşchii	MM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,12 - 0,45 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Strat de acoperire	TiCN

Categorie	HBT130
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire