

**SNMG 120408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Strat de acoperire	TiCN
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Categorie	HBT130
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Sfărâmatăor de așchii	MM

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire