

**SNMG 120408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT130
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Sfârșmător de așchii	MR
Avans f	0,15 - 0,55 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tășuri	8
Adâncime de tăiere a_p	2 - 6 mm
Rază la colț	0,8 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire