

**VNMG 160404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	MF
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Sfărâmător de așchii	MM
Categorie	HBT130
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire