

**WNMG 060404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060404
Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Categorie	HBT130
Numărul de schimbări / tășuri	6
Sfărâmător de așchii	MF
Aplicația principală	MF
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm

Condiție de tăiere

ușor întrerupt

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire