

**VNMG 160408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Clasa articolului	22D

**Descriere**

VNMG 160408 HBT130 Categorie: HBT130  
Sfârâmător de aşchii: MM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 200 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HBT130
Aplicația principală	MF

Sfârâmător de așchii	MM
Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire