



**WNMG 080404, Categorie: HBT020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252094 HBT020
GTIN	4062406256845
Clasa articolului	22D

**Descriere**

WNMG 080404 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmtor de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	6
Categorie	HBT020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Sfărâmtător de așchii	PM
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,45 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire