


**WNMG 060404, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Aplicația principală	MF
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	MM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,12 - 0,45 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire