

Garant**Tarod de mașină, vaporizat, MF: 10X1****Date comandă**

Numărul de comandă	136210 10X1
GTIN	4045197078575
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Suprafețe vaporizate, pentru evitarea depunerii de material.

Descriere tehnică

Ø Filet	10 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	9 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	1 mm
Ø cozii D _s	7 mm
Lungimea totală L	90 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	30 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M10×1
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	galben
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		