


**WNMG 080408, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Clasa articolului	22D

**Descriere**

WNMG 080408 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmtător de așchii: PM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 280 m/min

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Sfârâmtător de așchii	PM
Strat de acoperire	TiCN
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 280 m/min
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT020
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5 mm

Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire