

**WNMG 080408, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Clasa articolului	22D

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	MR
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 6 mm
Aplicația principală	MF
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 180 m/min
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HBT130
Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Avans $f$	0,15 - 0,55 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire