

**CCMT 060204, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260084 HBT130
GTIN	4062406256906
Clasa articolului	22D

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	MF
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	TiCN
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CC.T 060202
Aplicația principală	MF
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT130
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire