

**CCMT 09T304, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Clasa articolului	22D

Descriere

CCMT 09T304 HBT130 Categorie: HBT130
Sfârâmător de aşchii: MF
Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 220 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT130
Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	MF
Rază la colț	0,4 mm

Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Sfărâmător de așchii	MF
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire