


**CCMT 120404, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Clasa articolului	22D

**Descriere**

CCMT 120404 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de aşchii	PF
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 330 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404

Categorie	HBT020
Strat de acoperire	TiCN
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire